



## Sortiment insatser för Torx® 1/4; 1/2 tum fyrkant 30 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	630035
GTIN	4000896209620
Artikelklass	630

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

#### Fördel:

Smartcase med positioneringsfunktion

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 6 st strl. E5; E6; E7; E8; E10; E11

1/2 tum hylsnyckelhylsor för Torx®: 5 st strl. E12; E14; E16; E18; E20

1/4 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 8 st strl. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 tum skruvdragarhylsor för Torx®: 5 st strl. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

1/4 tum förlängningar: 2 st strl. 55; 147 mm

1/2 tum förlängningar: 2 st strl. 76; 123 mm

1/4 tum spärrnyckel: 1 st. nr 632060

1/2 tum spärrnyckel: 1 st. nr 640160

Förvaring i: Plastlåda med ställ/avläggsskål

Material: Kromvanadinstål

höjd: 65 mm

fyrkantsfäste: 1/2 tum

fyrkantsfäste: 1/4 tum

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Drivprofil	Hylsnyckel för TORX®-skruvar
Antal delar	30
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Material	Kromvanadinstål
Längd	355 mm
Bredd	235 mm
höjd	65 mm
Yta	förkromad
Produktslag	hylsnyckel