

Garant
Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 16 mm

Beställningsdata

Ordernummer	614700 16
GTIN	4045197160010
Artikelklass	61A

Beskrivning
Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 230 mm

maximal käfthöjd h₁: 8 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 11 mm

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	230 mm
maximal käfthöjd h ₁	8 mm
nyckelvidd	16 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	11 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel