



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Trappstege, aluminium, steg på båda sidorna, Antal stegpinnar: 2X10****Beställningsdata**

Ordernummer	966053 2X10
GTIN	4031405330207
Artikelklass	98G

**Beskrivning****Utförande:**

Balk av fyrkantrör, räfflade fyrkantssteg 30x30 mm, permanent flänsad med balkar, konisk balkstyrning för hög stabilitet. Övre balkändar med ändkappor. Halksäker nivello® stegsko. Hög stabilitet tack vare isärslidningsskydd med 2 höghållfasta perlonremmar, transportsäkringsöglor. Förstärkta stålskär med skruvdragning.

**Norm:****DIN EN 131.****Teknisk beskrivning**

vikt	13,3 kg
utvändig bredd längst ned	0,65 m
Steg utförande	Stegpinne
Möjlig att gå på	Dubbelsidig
Stegpinne-/trappstegsdjup	30 mm
arbetshöjd ca.	3,3 m

stegens längd	2,95 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	trappstege