



Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 14



Beställningsdata

Ordernummer	614210 14
GTIN	4018754058136
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert skaft i dubbel-T-profil. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	14
Ringsida AS-drive	ja
Nyckelvidder	metrisk

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm	614200 14
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614200 18
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614200 21
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm	614200 20
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614200 13
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614200 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614200 10
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614200 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614200 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614200 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm	614200 15
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614200 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm	614200 11
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm	614200 12