



Aluminium-kombistege, 4 delar, med tvärbalk, Antal stegpinnar: 12



Beställningsdata

Ordernummer	966105 12
GTIN	4031405313125
Artikelklass	98G

Beskrivning

Utförande:

Stege, trappstege och arbetsplattform i ett. För användning som arbetsplattform krävs beläggning och räcke (vänligen skicka en separat förfrågan till oss om detta). 6 automatiskt låsande stålskar garanterar säkerheten vid användning. Stegpinnavstånd 280 mm. Står stadig och erbjuder hög arbets säkerhet tack vare 2 nivello®-traverser och halksäkra nivello®-ledstångsöverdrag på båda sidor. Traversen medföljer och ligger lösa, skruvas fast två och två på den undre balkänden.

Norm:

DIN EN 131.

OBS!:

Till dessa stegar medföljer tvärbalkar anpassade enligt normen.

Teknisk beskrivning

antal steg	4x3
bredd hopfälld	0,99 m
längd hopfälld	0,35 m

stegens arbetshöjd ca	4,8 m
steglängd utkörd	3,65 m
vikt	14 kg
tvärbalkens bredd	0,93 m
djup hopfälld	0,25 m
Stegens längd som trappstege	1,76 m
Höjd som arbetsplattform	0,99 m
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege