

**Diamant-kapskiva, skiv-Ø: 76mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563417 76
GTIN	3165140820110
Artikelklass	54B

**Beskrivning****Utförande:**

Smala kapskivor speciellt avsedda för trånga utrymmen.  
Sintrad sluten diamant-skärkant. Rent snitt.

**Användningsdata:**

För kapning av sten, klinker och marmor.

**Passar till :**

**Sladdlös rakslipmaskin** nr 077100 eller **rakslip** med hylsdorn nr 563070.

maximal periferihastighet: 80 m/s

hål-Ø: 10 mm

skivbredd: 1,9 mm

hål-Ø: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

skivbredd	1,9 mm
skiv-Ø	76 mm
hål-Ø	10 mm
maximalt varvtal:	20150 min <sup>-1</sup>

för materialtjocklek	5,7 mm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
optimerad för material	Sten
Formbeskrivning	rak
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
Maskin	Rakslip
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Sten	lämplig		