

Garant**Precisions-höjdritsmått med lupp, ritshöjd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	443450 600
GTIN	4045197889911
Artikelklass	41F

Beskrivning**Utförande:**

Stabil fotplatta med slipat underlag och smutsspår. Ergonomisk, bekväm plasthätta med Santoprene®-yta. Parallaxfri avläsning med fin skala med hög kontrast. **Extra lupp för optimal läslighet.**Alla avläsningsdelar är bländfritt mattförokromade. Inklusive fininställning och låsskruv. Plan, hårdmetallbelagd ritsnål för smidig ritsning även i smala spår, utbytbar, ritsningsmöjlighet från 0. Ritningsmått kan överföras direkt utan räknepel. Fällbart och avtagbart skyddslock för arbete utan skaderisk.

Utförande reklamtext:

Stabil fotplatta med slipat underlag och smutsspår. Ergonomisk, bekväm plasthätta med Santoprene®-yta. Plan, hårdmetallbelagd ritsnål för smidig ritsning även i smala spår, utbytbar, ritsningsmöjlighet från 0. Ritningsmått kan överföras direkt utan räknepel. Fällbart och avtagbart skyddslock för arbete utan skaderisk. Inklusive fininställning och låsskruv.

Extra lupp för optimal läslighet.Alla avläsningsdelar är bländfritt mattförokromade.

leveransinnehåll:

Inklusive ritsnål nr 444010 strl. 75.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,08 mm
nonie	1/50 mm
fotplattans bredd	110 mm
Kalibrering	E1
mätpelartvärsnitt	30×12 mm
ritshöjd	600 mm
fotplattans längd	165 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

Tjänster

KalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
DAkS-kalibreringHöjdmätare/höjdritsmått maximalt mätområde 1000 mm	024640 1000

Tillbehör

Reservritsnål, hårdmetallspets Längd 75 mm	444010 75
--	-----------