

**Ansell****Handske, par ActivArmr Hycron® 27-805, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 094431 11      |
| GTIN         | 10076490484078 |
| Artikelklass | 04P            |

**Beskrivning****Utförande:**

Serie ActivArmr Hycron®. **Motståndskraftig handske** av bomullsjersey med nitrilbeläggning för krävande användning. Hög motståndskraft mot vassa kanter och nötande material. Robustare och mer flexibel än PVC, håller tre gånger längre än grova läderhandskar. **Effektiv fett- och oljespär.** Särskilt lämplig för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggmaterial, virke.

Med säkerhetskrage och fullbeläggning.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Handskstorlek | 11                |
| Serie         | Hycron®           |
| Handskslag    | Universalhandskar |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Skyddskategori      | Kategori II       |
| Innehåll            | 12                |
| Handskegenskap      | Silikonfri        |
| Handskegenskap      | latexfritt        |
| EN 388              | 4121B             |
| Hållarmaterial      | Bomull            |
| Beläggning          | Nitril            |
| Beläggningssvariant | Full beläggning   |
| användningsområde   | Heavy Duty        |
| Längd               | 256 mm            |
| Färg                | blå               |
| vikt                | 69 g              |
| Användningsdata     | Flergångs         |
| Material            | Nitril            |
| Skärskyddsklass     | B                 |
| Produktslag         | Universalhandskar |