



Skruvdragare med momentfrånslag och ParameterControl Vinkelstavskruvdragare, Typ: 71126460



Beställningsdata

Ordernummer	071120 71126460
GTIN	4014586883854
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN ACCU TEC skruvdragare med momentfrånslag är konstruerade för högsta möjliga maximala krav på **exakta skruvförband i serieproduktion**.

- **Borstlösa EC-motorer med flera gånger längre livstid och upp till 80 % lägre underhållskostnader.**
- **Återstartfördröjning efter skruvdragningen för att förhindra efterdragning.**
- **Återstartspärr när batteriladdningen inte är tillräcklig för skruvdragningen.**
- **Snäva åtdragnings toleranser för hög skruvdragningskvalitet.**
- **Konstanta, exakta åtdragningsmoment oberoende av skruvförbandstyp.**
- **Provningsklara skruvdragare, CmK-värde > 1,67 ± 10 % (avser 6 sigma) enligt ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Lossningsmomentet ligger 25 % över åtdragningsmomentet.

Skruvdragare med momentfrånslag, med ParameterControl för enkel och individuell programmering på PC vid användning av programmeringsadapter (nr 071135 92604163 storlek 92604163).

Fritt programmerbara parametrar: Varvtal, rotationsriktning, åtdragningsvinkel, vridmomenttröskel och tid.

Upp till 5 programsteg. Exakt anpassning till aktuell tillämpning. **Ändlägesfrånkoppling via mekanisk koppling** Perfekt för process- och tidsoptimering.

Skruvdragare med momentfrånslag för litiumjonbatteri. Underhållsfri upp till 500.000 skruvdragningar.

leveransinnehåll:

Skruvdragaren levereras ren, **utan batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud**.
Beställ batteri, laddare, inställningsverktyg och vinkelhuvud speciellt till apparaten.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns från nr 073832.

Vridmomentprovare finns från nr 654300.

Vridmoment-/vridvinkelsensorer finns under nr 654381.

Kalibreringsservice på förfrågan.

Teknisk beskrivning

motorkonstruktion	Borstlös EC-motor
Batterispänning	12 V
Batterispänning	18 V
varvtalsområde	20 - 230 min ⁻¹
Utförande	Vinkelstavskruvdragare
momentintervall	25 - 60 Nm
tillverkarens beteckning	ASW 18-60 PC
vikt inklusive batteri	1,7 kg
passande vinkelhuvud	071133 16010
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fin typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073835 FE18
Programmeringsadapter Typ 92604163	071135 92604163
ACCU TEC-inställningsverktyg Typ ESTW	071119 ESTW
Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"TTT"	654340