

**Garant**
**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 22 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	614700 22
GTIN	4045197160072
Artikelklass	61A

**Beskrivning**
**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

**Norm:**

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

**OBS!:**

**AS-Drive** – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 300 mm

maximal käfthöjd h<sub>1</sub>: 9,5 mm

maximal ringhöjd h<sub>2 max</sub>: 14,2 mm

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	300 mm
maximal käfthöjd h <sub>1</sub>	9,5 mm
nyckelvidd	22 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h <sub>2 max</sub>	14,2 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel