

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tubrensare Ståltråd 0,12 mm, Borst-Ø D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574480 10
GTIN	4017359208786
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.  
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

**Användningsdata:**

Full borst hela vägen ned, **perfekt för bottenhål.**

**Teknisk beskrivning**

Borst-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Arbetslängd L <sub>3</sub>	25 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,8 mm
Borsttjocklek	0,12 mm
Produktslag	Tubrensare