



Hydrauliskt batteridrivet pressverktyg, Typ: M18HCCT



Beställningsdata

Ordernummer	078254 M18HCCT
GTIN	4002395138821
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt, hydrauliskt pressverktyg som lämpar sig för bearbetning av kabelskor och skarvar på 16 mm² till 300 mm².

- **FORCE LOGIC™ hydrauliskt 53 kN sladdlöst pressverktyg, pressar skarvar på mindre än 3 s.**
- **Optimal balans tack vare beprövad enhandsmanövrering.**
- **In-Line Design och huvud som kan roteras 350° - perfekt för arbeten i svårtillgängliga utrymmen.**
- **ONE KEY™-kompatibel. Dataöverföring via Bluetooth för instrumentrapportering möjlig.**
- **PFM (Predictive Force Monitoring). Automatisk anpassning av presstrycket på skarven, säkerställande av optimalt presstryck vid varje pressning samt visualisering av hela trycket via en grön lampa.**
- **Hög tillförlitlighet under lång tid. Underhållsintervall vid 30 000 pressningar.**
- **Universalhållare för de vanligaste U-pressinsatserna.**

leveransinnehåll:

Laddare M12-18C, transportväska.

Teknisk beskrivning

presstid	<3 s
vikt inklusive batteri	3,7 kg
Batterispänning	18 V
batterikapacitet	2 Ah
Stanskraft	53 kN
max. tvärsnitt koppar	300 mm ²
max. tvärsnitt aluminium	150 mm ²
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
app-anslutning	OneKey
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
tillverkarens beteckning	M18HCCT-201C
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Presstång

Tillbehör

PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 95 mm ²	078285 95
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 120 mm ²	078285 120
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 150 mm ²	078286 150
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 240 mm ²	078286 240
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 185 mm ²	078286 185
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 300 mm ²	078286 300
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 16 mm ²	078286 16
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 35 mm ²	078286 35
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 70 mm ²	078285 70
Litiumjon system M18B2 Batterityp MB18	073827 MB18
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 240 mm ²	078285 240
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 25 mm ²	078286 25

PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 16 mm ²	078285 16
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 50 mm ²	078286 50
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 120 mm ²	078286 120
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 50 mm ²	078285 50
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 35 mm ²	078285 35
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 25 mm ²	078285 25
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 185 mm ²	078285 185
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 70 mm ²	078286 70
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 150 mm ²	078285 150
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
PressverktygsinsatsStandard tvärsnitt 300 mm ²	078285 300
PressverktygsinsatsDIN CU tvärsnitt 95 mm ²	078286 95