

Hanteringslyftbord, lyftförmåga: 2000kg



Beställningsdata

Ordernummer	919992 2000
GTIN	4025092994156
Artikelklass	08Y

Beskrivning

Utförande:

Stabil skärstagnung med plattform av slät stålplåt. För en mängd olika tillämpningar, som lyftning och sänkning av **tunglast**, pallgods, gallerboxar och för nivåutjämning vid materialbestyckning på maskiner. Arbeta ergonomiskt tack vare steglös hydraulisk höjdinställning. Säker och riskfri betjäning med funktionerna På/Av i dödmanuskoppling och nödströmbrytare. Överbelastningsskydd genom inbyggd tryckbegränsningsventil. Optimal säkerhet vid drift och underhåll genom integrerad rörbrottsventil och underhållsstöd.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

OBS!:

- **Omgivningstemperatur inomhus från 0 °C till 40 °C.**
- **Låt en fackman kontrollera monteringen och elanslutningarna före idrifttagningen.**
- **Kontrollera det befintliga underlagets beskaffenhet i förhållande till lyftbordets totalvikt.**

Teknisk beskrivning

Bredd	800 mm
lyftförmåga	2000 kg
vikt	280 kg

höjd C	190 mm
lyfthöjd H	820 mm
Lyfttid	40 s
längd L	1300 mm
nätspänning	400 V
nätfrekvens	50 Hz
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Sax