

**Bilhandskar i läder, par, ovadderade, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 094060 11     |
| GTIN         | 4045197890511 |
| Artikelklass | 02H           |

**Beskrivning****Utförande:**

**Bilhandske helt i oxläder** med god passform och greppsäkerhet. **Optimal hållförmåga** genom insydd resår i handryggen.

**Utförande reklamtext:**

Bilhandske helt av nötläder med god passform och greppsäkerhet. Optimal hållförmåga genom insydd resår i handryggen.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Anmärkning reklamtext:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Handskstorlek  | 11            |
| Skyddskategori | Kategori II   |
| Handskslag     | Förarhandskar |
| Innehåll       | 2             |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Hållarmaterial     | nötskinn         |
| Handskegenskap     | Silikonfri       |
| Handskegenskap     | DMF-fri          |
| Handskegenskap     | latexfritt       |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning |
| vikt               | 80 g             |
| Material           | nötskinn         |
| Längd              | 260 mm           |
| Tjocklek           | 0,9              |
| EN 388             | 3143X            |
| Användningsdata    | Flergångs        |
| användningsområde  | Allround         |
| Färg               | vit              |
| Produktslag        | Förrarhandskar   |