

**Garant****Skiftnyckel / ringspärnyckel, nyckelvidd: 34mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614800 34
GTIN	
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspär.  
Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

Käfthöjd $h_1$	16,6 mm
ring- $\emptyset$ D	65,5 mm
Spärr-moment-belastning	950 Nm
Käftbredd b	76,2 mm
nyckelvidd	34 mm
Ringhöjd $h_2$	19,6 mm
nyckellängd L	482 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål

Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel