

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Miniatyr-cirkulärborste Rostfri tråd 0,10 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd:
22X2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574932 22X2
GTIN	4017359289556
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**
skaft-Ø 3 mm.**Användningsdata:**

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	6 mm
Borsttjocklek	0,1 mm
Borst-Ø D ₁	22 mm
maximalt varvtal:	10000 min ⁻¹
Borstbredd	2 mm
Skaftdiameter D _s	3 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
typisk användning	Rengöring, avgradning
Flättnöster	vågig
Produktslag	Rundborste

