

Garant**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 34 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614700 34
GTIN	4045197160126
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagnings säker), rundad.

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profiltrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skruvar grips i flankerna. – Skruvarna skonar. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

nyckellängd L: 460 mm

maximal käfthöjd h1: 13 mm

maximal ringhöjd h_{2 max}: 18 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	34 mm
nyckellängd L	460 mm
maximal käfthöjd h1	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	18 mm

Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Chrome-Alloy-Steel
Yta	förkromning på nickel
Produktslag	Skruvnyckel