

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penselborste Rostfri tråd 0,30 mm, Typ: 10X80****Beställningsdata**

Ordernummer	574600 10X80
GTIN	4017359006955
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, inpressad i stålhylsa, **axel-Ø 6 mm.**

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning, t.ex. borttagning av rost eller glödska samt för rengöring.

Teknisk beskrivning

Tvinglängd L ₂	80 mm
Borst-Ø D ₁	12 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Tving-Ø D ₂	10 mm
Borstlängd H ₁	20 mm
totallängd L	120 mm
Produktslag	Penselborste