

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Virad ändborste INOX-tråd, Borst-Ø D1 × borsttjocklek: 19X0,15mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 574900 19X0,15 |
| GTIN | 4017359137796 |
| Artikelklass | 57L |

Beskrivning**Utförande:**

Slät **tvinnad** ståltråd, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

INOX-trådkvalitet 1.4401 (AISI 316). Stödkropp med plasthölje för bearbetning av rostfritt stål.

Användningsdata:

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer.

Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande. **Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen** vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Borstlängd H ₁ | 28 mm |
| Borsttjocklek | 0,15 mm |
| antal flätor | 6 |
| maximalt varvtal: | 20000 min ⁻¹ |
| Borst-Ø D ₁ | 19 mm |
| Skaftdiameter D _s | 6 mm |
| Borstmaterial | INOX-tråd |
| Flätmönster | vänstervirad |

Produktlag

Penselborste