

**Byxa ACTIVIQ, kornblå/svart, Konfektionsstorlek DE: 64****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091212 64 |
| GTIN | 4053813271125 |
| Artikelklass | 06K |

Beskrivning**Utförande:**

Sportiga arbetskläder **KÜBLER ACTIVIQ** med enastående passform. Med **integrerade rörelsezoner** anpassar sig kläderna perfekt till varje arbetssituation. Med **dynamiska kontrast- och reflexinlägg** för ökad synlighet. Stora fria ytor ger möjligheter till **individuell förädling**. För att inte repa känsliga material är samtliga **lås övertäckta**. De många fickorna ger **goda förvaringsmöjligheter** för verktyg, tumstock, mobiltelefon etc.

Ergonomiskt skuren byxa med extra breda hållor.

Med rörelsezoner vid knäna för ökad rörlighet. Extra robust och med belastningspunkter som är säkrade med reglar.

- **Två sidofickor.**
- **Två bakfickor, till höger med lock och tryckknapp.**
- **Tumstocksicka.**
- **Benficka med lock och tryckknapp samt utanpåliggande pennficka.**
- **Blixtlås i grenen.**

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tvättning: 60 °C skontvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Storlek UK | 48R |
| Storlek FR | 60 |
| Storlek US | 48/35 |
| Konfektionsstorlek DE | 64 |
| Storlek IT | 60 |
| Serie | ACTIVIQ |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Storlek NL | 64 |
| Storlek ES | 60 |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m ² |
| Tvättning | 60 °C skontvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | skonsam rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C |
| Färg | kornblå/svart |
| Produktslag | Arbetsbyxa |