

Garant**Ringskiftnyckelsats, långt utförande, Antal nycklar: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	614710 14
GTIN	4045197160164
Artikelklass	61A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

Med greppsäkert och smidigt profilskaft. Mycket slitstark och extremt belastningstålig. **Ringsida med hög bockning.**

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromad (flagningssäker), rundad.

leveransinnehåll:

Vardera 1 ringskruvnyckel nr 614700 / 614200 / 614900: Strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

OBS!:

AS-Drive – en unika profilen. En profil med extrem passform – utvecklad för flyg och rymdfart.

Verktyg med den här profilutrustningen känns igen på **AS-Drive**-märkningen. **Fördelar:**

- **Skrubar grips i flankerna. – Skruvarna skonas. – Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg. – Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Teknisk beskrivning

Antal nycklar	14
Nyckelvidder	metrisk

Produktslag

Skruvnyckel

Tillbehör

Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 11 mm	614700 11
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 16 mm	614700 16
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 10 mm	614700 10
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 17 mm	614700 17
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 24 mm	614700 24
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 19 mm	614700 19
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 14 mm	614700 14
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 22 mm	614700 22
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 15 mm	614700 15
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 12 mm	614700 12
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 18 mm	614700 18
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 13 mm	614700 13
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 21 mm	614700 21
Ringskiftnyckel, långt utförande nyckelvidd 20 mm	614700 20