

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel med svängbar nos, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614812 12
GTIN	4045197160409
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käftbredd b	25,9 mm
nyckelvidd	12 mm
Ringhöjd h ₂	8,7 mm
ring-Ø D	23,7 mm
nyckellängd L	174 mm
Käfthöjd h ₁	5,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad
Produktslag	Skruvnyckel

