

**Byxa CANVAS 320, svart, Konfektionsstorlek DE: 102****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091362 102 |
| GTIN | 4030913039978 |
| Artikelklass | 09R |

Beskrivning**Utförande:**

Robusta **arbetskläder av modell Canvas 320** ger effektivt skydd vid de mest skilda arbetsförhållanden. Med **resår i midjan** för bekväm passform. Riv- och nötningsbeständig genom **Cordura®-förstärkning** på särskilt utsatta ställen. Den lättskötta väven är tack vare Teflon®-förädlingen **smuts- och vattenavvisande**. Med reflexband av **3M™ Scotchlite™-reflexmaterial** som syns även på natten.

Byxa med sju hållor.

- **Cordura®-förstärkta knästoppningsfickor.**
- **Certifierad enligt EN-14404 tillsammans med knästoppning.**
- **Förstärkta bakfickor.**
- **Två sidofickor av Cordura®.**
- **Dubbel tumstocksicka av Cordura®.**
- **Lårficka med utanpåliggande mobilficka.**
- **Dragkedja i grenen.**

OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabelle med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 65 % polyester

Tygsammansättning: 35 % bomull

Materialvikt/vävtäthet: 320 g/m²

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Storlek FR | 44L |
| Konfektionsstorlek DE | 102 |
| Storlek IT | 44L |
| Serie | CANVAS 320 |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Storlek ES | 44L |
| Kön | Herr |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Materialvikt/vävtäthet | 320 g/m ² |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C |
| Färg | svart |
| Produktslag | Arbetsbyxa |