

**HOLEX****12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642120 15
GTIN	4045197164087
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

**Teknisk beskrivning**

Längd	38 mm
nyckelvidd	15 mm
Ø utgångssidan	21,6 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats