

**Arbetsshorts CANVAS 320, marinblå, Unisex-storlek: M****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 091381 M |
| GTIN | 4030913890111 |
| Artikelklass | 09R |

Beskrivning**Utförande:**

Robusta **arbetskläder av modell Canvas 320** ger effektivt skydd vid de mest skilda arbetsförhållanden. Med **resår i midjan** för bekväm passform. Riv- och nötningsbeständig genom **Cordura®-förstärkning** på särskilt utsatta ställen. Den lättskötta väven är tack vare Teflon®-förädlingen **smuts- och vattenavvisande**. Med reflexband av **3M™ Scotchlite™-reflexmaterial** som syns även på natten.

Arbetsshorts för användning i varm arbetsmiljö.

- **Förstärkta bakfickor.**
- **Två sidofickor av Cordura®.**
- **Dubbel tumstocksicka av Cordura®.**
- **Lårficka med utanpåliggande mobilficka.**
- **Dragkedja i grenen.**

OBS!:

Arbetsshorts i färgkombination **svart** under nr 091382.

Levereras i fler färger på begäran.

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Tygsammansättning: 65 % polyester

Tygsammansättning: 35 % bomull

Materialvikt/vävtäthet: 320 g/m²

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Unisex-storlek: M

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Unisex-storlek | M |
| Serie | CANVAS 320 |
| Specialtjänst | Textilberedning |
| Kön | Unisex |
| Tygsammansättning | 65 % polyester |
| Tygsammansättning | 35% bomull |
| Materialvikt/vävtäthet | 320 g/m ² |
| Tvättning | 60 °C kulörtvätt |
| Blekning | får inte blekas |
| Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten |
| Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) |
| Skalmar | måttligt varm, högst 150 °C |
| Färg | marinblå |
| Produktslag | Shorts |