



12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	642100 32
GTIN	4018754005390
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642129

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	32 mm
Längd	47 mm
Ø utgångssidan	42,2 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats