

HOLEX**12-kantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642120 16
GTIN	4045197164094
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX tolvkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642132; HOLEX: nr 642122).

Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
nyckelvidd	16 mm
Ø utgångssidan	22,9 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats