

Koken**IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 11 mm**

Beställningsdata

Ordernummer	650035 11
GTIN	4991644301263
Artikelklass	63R

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande **AS-Drive**-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

fyrkantsfäste: 1/4 tum

Ø utgångssidan: 16,3 mm

Längd: 23 mm

Teknisk beskrivning

Längd	23 mm
nyckelvidd	11 mm
Ø utgångssidan	16,3 mm

fyrkantsfäste	1/4 tum
Norm	DIN 3129
Norm	DIN 3121
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material	Krommolybdenstål
Yta	brunerad
lämpar sig för maskinanvändning	ja