



Elektrikerskruvmejslar Torx®, Classic isolerad, Torx®-profil: TX15



Beställningsdata

Ordernummer	625754 TX15
GTIN	7610733064137
Artikelklass	63D

Beskrivning

Utförande:

Handtag och klinga **isolerade upp till 1000 V enligt DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.

Krafthandtag med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagttålig polypropen. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Teknisk beskrivning

totallängd	175 mm
klinglängd	80 mm
Torx®-profil	TX15
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material klinga	PB Swiss Tools-speciallegering
Produktslag	Skruvmejslar

