

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 27
GTIN	4045197553270
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	12,5 mm
Käftbredd b	55,2 mm
Ringhöjd h_2	15 mm
nyckellängd L	359 mm
ring- \emptyset D	52 mm
nyckelvidd	27 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel