

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 32
GTIN	4045197553294
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

nyckellängd L	425 mm
Ringhöjd h ₂	17 mm
nyckelvidd	32 mm
Käftbredd b	65 mm
ring-Ø D	60 mm
Käfthöjd h ₁	13,8 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel