

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel, tum, nyckelvidd: 5/16tum****Beställningsdata**

Ordernummer	614825 5/16
GTIN	4045197331212
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

Käftbredd b	17,7 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	7 mm
nyckelvidd	5/16 tum
Käfthöjd h <sub>1</sub>	4,6 mm
ring-Ø D	17,3 mm
nyckellängd L	136 mm
Nyckelvidder	tum
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförkromad

Produktlag

Skruvnyckel