



JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	614870 8
GTIN	4013288212634
Artikelklass	63F

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

ring-Ø D	18 mm
nyckellängd L	144 mm
Käftbredd b	20 mm
Ringhöjd h ₂	7 mm
nyckelvidd	8 mm
Käfthöjd h ₁	5,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel