



## JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 19mm



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614870 19     |
| GTIN         | 4013288212641 |
| Artikelklass | 63F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| ring-Ø D                 | 34,8 mm    |
| nyckellängd L            | 246 mm     |
| nyckelvidd               | 19 mm      |
| Käfthöjd h <sub>1</sub>  | 9,5 mm     |
| Ringhöjd h <sub>2</sub>  | 11 mm      |
| Käftbredd b              | 42 mm      |
| Nyckelvidder             | metrisk    |
| tillverkarens beteckning | 6000 Joker |
| Ringläge                 | 0 grad     |
| Antal tänder             | 80         |
| Omtagsvinkel             | 4,5 grad   |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Tillverkningsprocess       | sänksmida        |
| Material                   | Krommolybdenstål |
| Yta                        | mattförkromad    |
| Spärnyckel, omkopplingsbar | nej              |
| Produktslag                | Skruvnyckel      |

---

## Tillbehör

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Adapter för ringspärrnyckel Typ 3 | 614850 3 |
|-----------------------------------|----------|