

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel omkopplingsbara, 15° vinkel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614820 12
GTIN	4045197218773
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Käfthöjd h <sub>1</sub>	5,8 mm
nyckelvidd	12 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	8,7 mm
nyckellängd L	174 mm
Käftbredd b	25,9 mm
ring-Ø D	23,7 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringläge	15 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	mattförokromad

Produktslag

Skruvnyckel