



## JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 14mm



### Beställningsdata

Ordernummer	614870 14
GTIN	4013288212580
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

### Teknisk beskrivning

Käftbredd b	29,3 mm
nyckellängd L	188 mm
ring-Ø D	28 mm
Ringhöjd h <sub>2</sub>	9,2 mm
nyckelvidd	14 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	7,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel