



## Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 12mm



### Beställningsdata

Ordernummer	642200 12
GTIN	4018754005840
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningssfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642229</strong>

### Teknisk beskrivning

Längd	38 mm
nyckelvidd	12 mm
Ø utgångssidan	17 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Material	HPQ®-högkapacitetsstål
Yta	förkromning på nickel
med AS-drive-profil	ja
Produktslag	Hylsnyckelinsats