

**JOKER 6000 U-ringspärrnyckel, nyckelvidd: 17mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614870 17
GTIN	4013288165282
Artikelklass	63F

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.

U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	8,5 mm
nyckelvidd	17 mm
Käftbredd b	37,2 mm
Ringhöjd h_2	10,5 mm
ring- \emptyset D	32,7 mm
nyckellängd L	224 mm
Nyckelvidder	metrisk
tillverkarens beteckning	6000 Joker
Ringläge	0 grad
Antal tänder	80
Omtagsvinkel	4,5 grad

Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Krommolybdenstål
Yta	mattförkromad
Spärnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnyckel