

**Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	642220 8
GTIN	4045197598561
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

**OBS!:**

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

**Teknisk beskrivning**

nyckelvidd	8 mm
Längd	38 mm
Ø utgångssidan	12,5 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar

Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats