

Garant**Sexkantshylsa Surface Drive, 1/2 tum, nyckelvidd: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642325 8 |
| GTIN | 4045197497642 |
| Artikelklass | 61A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Hylsutförandet **Surface Drive** medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive.

Norm:**DIN 3124****Material:**

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Längd | 38 mm |
| Ø utgångssidan | 12,5 mm |
| nyckelvidd | 8 mm |
| lämplig för tum (amerikanska dim) | 5/16 tum |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Sexkanthylsnyckelprofil | Surfacedrive |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive |
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |