



Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 28mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642200 28 |
| GTIN | 4018754006007 |
| Artikelklass | 63A |

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverkyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Optimal fiberriktning tack vare speciellt smidesförfarande. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över hörnen och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundade. **AS-drive**-profil.

Norm:

DIN 3124

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 642229

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|---------|
| nyckelvidd | 28 mm |
| Ø utgångssidan | 37,4 mm |
| Längd | 45 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Material | HPQ®-högkapacitetsstål |
| Yta | förkromning på nickel |
| med AS-drive-profil | ja |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |