

**Sexkantshylsa 1/2 tum, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 642220 24 |
| GTIN | 4045197164568 |
| Artikelklass | 62A |

Beskrivning**Utförande:**

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 3124

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

GARANT och HOLEX sexkanthylsnyckelinsatser, även i tumdimensioner, finns i vår eShop(GARANT: nr 642232; HOLEX: nr 642222).

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------------------|
| Längd | 41 mm |
| Ø utgångssidan | 32 mm |
| nyckelvidd | 24 mm |
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| Norm | DIN 3124 |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |

| | |
|-------------|------------------|
| Material | Kromvanadinstål |
| Yta | förkromad |
| Produktslag | Hylsnyckelinsats |