



Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 18X19mm



Beställningsdata

Ordernummer	615000 18X19
GTIN	4018754020973
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

Fördel:

AS-Drive profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

OBS!:

SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd d_2	19 mm
maximal ring- \varnothing D_1 max	28 mm
nyckellängd L	275 mm

maximal ring-Ø D ₂ max	29 mm
Nyckelvidd ₁	18 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel