

**Ringskiftnyckel, extra långt utförande, nyckelvidd: 11 mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 614950 11     |
| GTIN         | 4045197511188 |
| Artikelklass | 62A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.

**Material:**

Kromvanadinstål, polerat och mattförkromat.

**Teknisk beskrivning**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| nyckelvidd                         | 11 mm            |
| maximal käfthöjd h <sub>1</sub>    | 6 mm             |
| nyckellängd L                      | 205 mm           |
| Nyckelvidder                       | metrisk          |
| maximal ringhöjd h <sub>2max</sub> | 9 mm             |
| Ringläge                           | 15 grad          |
| Material                           | Krommolybdenstål |
| Produktslag                        | Skruvnyckel      |