



## Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 8X9mm



### Beställningsdata

Ordernummer	615000 8X9
GTIN	4018754020805
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

#### Fördel:

**AS-Drive** profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### OBS!:

**SE UPP!**

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600

### Teknisk beskrivning

maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	15 mm
nyckellängd L	180 mm
Nyckelvidd <sub>1</sub>	8 mm

Nyckelvidd <sub>2</sub>	9 mm
maximal ring-Ø D <sub>1</sub> max	14 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel