



Handsågblad ensidigt SANDFLEX®, bimetall



Beställningsdata

Ordernummer	582900
GTIN	7311518233587
Artikelklass	58Z

Beskrivning

Utförande:

Sågblad för höga krav med bästa skärförmåga och livslängd. Av **bimetall** = tänder av snabbstål, härdade, rygg av högflexibelt fjäderstål. **Obrytbart – säkerhet på arbetsplatsen!**

Användningsdata:

För alla material, även för höghållfast och rostfritt stål.

OBS!:

Maskinsågblad hittar du under nr. 171100 / 171250.

Bladlängd: 300 mm

Tänder per tum: 24

Teknisk beskrivning

Tänder per tum	24
Bladlängd	300 mm
Produktslag	Bågsågblad