



## Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 20X22mm



### Beställningsdata

Ordernummer	615000 20X22
GTIN	4018754021017
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

#### Fördel:

**AS-Drive** profil:

- **Skrubar grips i flankerna.**
- **Skrubarna skonar.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600</strong>

### Teknisk beskrivning

nyckellängd L	300 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	34 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	22 mm

Nyckelvidd $d_1$	20 mm
maximal ring- $\emptyset$ $D_1$ max	31 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel