

## Lövsågsställning (utan sågblad)



### Beställningsdata

Ordernummer	581300
GTIN	4010124490300
Artikelklass	58Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil, lackerad båge av 13 mm stålrör. Skärdjup 320 mm. Inspänning med vingmuttrar; lackerat trähandtag.

Bygelsågen med sin signifikanta sågram utmärker sig genom sågbladen som är fastspända i den u-formade bygel. Begränsningen av handbygelsågars skärdjup visar därvid avståndet till bygel. Med denna fastsättningsform kan i synnerhet använda tunna sågblad, som skulle knäckas ut i andra sågformer vid dubbelsidig eller icke dragande skärrörelse. Tack vare de tunna handsågbladen reduceras spånavskiljningsarbetet på grund av den låga skärbredd som behöver spånavskiljas. Därmed utgör den här sågtypen den klassiska standarden för handsågar inom metallbearbetning.

### Teknisk beskrivning

Handtagets material	Trä
utan sågblad	ja
Arbetsdjup	320 mm
Produktslag	Lövsågbåge

## Tillbehör

Lövsågblad, sats med 22 delar för trä/metall i etui

581320