

**Ringskiftnyckel, långt utförande, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614900 24
GTIN	4045197442178
Artikelklass	62A

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmidd. Nyckelvidd med snäva toleranser.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Teknisk beskrivning

maximal käfthöjd h1	10,2 mm
nyckellängd L	338 mm
nyckelvidd	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
maximal ringhöjd h _{2 max}	15,7 mm
Ringläge	15 grad
Tillverkningsprocess	sänksmidda
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Skruvnyckel

