



## Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 36X41 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	615000 36X41
GTIN	4018754021185
Artikelklass	63A

### Beskrivning

#### Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser.

Med greppsäkert dubbel-T-profil skaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Ringsida med **AS-Drive** profil.

#### Fördel:

**AS-Drive** profil:

- **Skruvar grips i flankerna.**
- **Skruvarna skonas.**
- **Längre användningstid för skruven.**
- **Större anliggningsytor mellan skruv och verktyg.**
- **Säkert grepp och högre kraftöverföring.**

#### Norm:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

#### OBS!:

<strong>SE UPP!

Till den här produkten finns också ett alternativ från GARANT!

Rekommenderat produktnummer: 615600</strong>

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidd <sub>1</sub>	36 mm
Nyckelvidd <sub>2</sub>	41 mm
maximal ring-Ø D <sub>2</sub> max	60 mm

maximal ring- $\emptyset$ D <sub>1</sub> max	53 mm
nyckellängd L	440 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnyckel